


3M**Garnitura brusnih blokova, 24-dijelni tvrdo, 100×68×26 mm, granulacija: 100**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	557540 100
GTIN	4046719251728
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Brusni blok u **tvrdoj** izvedbi s većom čvrstoćom bridova. **4 strane oslojene** korundom (A).

Prednost:

- **Elastična, bez presavijanja i nabora.**
- **Sve spužve su ujedno prikladne i za mokro brušenje.**
- **Manja sklonost taloženju, perive.**

Upotreba:

Za skidanje srha i plosnato brušene na drvu, metalu i lakovima.

Tehnički opis

Granulacija	100
Stupanj finoće	fino
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
širina	68 mm
Visina	26 mm
Duljina	100 mm
Atribut imena proizvoda	100×68×26 mm

Broj oslojenih površina	4
Broj spužvi, podloški	24
Vrsta proizvoda	Brusna spužva

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		