



## Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 10/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Ø reza $D_c$	10 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø $D_{min}$	16 mm
Unutarnje hlađenje	da
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	5,1 mm
Duljina izboja $L_1$	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	80 mm
Ø drške $D_s$ h6	10 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,25 stupanj
Ø $D_3$	6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	18 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	11 stupanj
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje