

**Cilindrični dinamometar Macro Line Newton, maks. područje vaganja: 50N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479422 50
GTIN	7612348800490
Razred artikla	47F

**Opis****Izvedba:**

Precizne vage s točnošću  $\pm 0,3$  % tereta. Područje nuliranja do 20 % kapaciteta. Proizvoljni mjerni položaj (osim br. 479410 – samo okomito). Namještanje nule i 20 % zaštita od preopterećenja preko vijka za namještanje. Gornji i donji ovjes okretan za 360°.

S povlačnim pokazivačem i ručicom za pridržavanje.

**Dio isporuke:**

Uključuje plastičnu futrolu i upute za korištenje.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za pretvaranje u dinamometar br. 479421.

**Tehnički opis**

Podjela	0,5 N
maksimalno područje vaganja	50 N
Duljina skale	140 mm
Prihvat tereta	Kuka

Kalibriranje	K1
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

## Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F	027730 F
--------------------------------	----------

## Pribor

Pokazivač tip MACRO	479429 MACRO
Set za adaptaciju tip MACRO	479421 MACRO