



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 8/1 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Kut uranjanja α_{maks}	3,69 stupanj
Ø drške D_s h6	10 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	3,1 mm
Ø reza D_c	8 mm
Ø D_3	4 mm
Interpolacija Ø D_{min}	12 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Broj oštrica Z	1
Interpolacija Ø D_{maks}	14 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Ukupna duljina L_{ukupno}	58 mm

Duljina izboja L ₁	16 mm
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje