



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 10/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221942 10/2
GTIN	4960664778416
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kut uranjanja α_{maks}	2,25 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	5,1 mm
Ø drške D_s h6	10 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	60 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D_{min}	16 mm
Ø D_3	6 mm
Duljina izboja L_1	20 mm
Ø reza D_c	10 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	18 mm
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje