



## Glodača glava za velike posmake MFH mikro, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

### Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Duljina izboja $L_1$	25 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing D_3$	12 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	11,1 mm
$\varnothing$ drške $D_5$ h6	16 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	73 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	1,03 stupanj
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
$\varnothing$ reza $D_C$	16 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kut rezne oštrice κ	11 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje