



Glodača glava za velike posmake MFH mikro, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 10/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izrazito ekonomičnu obradu zahvaljujući visokim posmacima. Prigušivanje vibracija kroz redukciju snage reza.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	2
Ø D ₁ h6	6,5 mm
Interpolacija Ø D _{min}	16 mm
Ø D ₃	6 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	17 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Kut uranjanja α _{maks}	2,25 stupanj
Ø reza D _c	10 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	5,1 mm
Prihvatni navoj M	M6
Unutarnje hlađenje	da

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LPGT 0102..
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje