

Mitutoyo

**Mjerni sat s osjetnom polugicom, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta:
0,8/39mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	436276 0,8/39
GTIN	4946368676012
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom od dragog kamena u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta je mat kromiranjem kućišta. Sa **satom ukošenim za 20°**.

Mitutoyo – mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo na magnetska polja.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina dostupan na upit.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Raspon odstupanja f_e	10 μm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	3 μm
Zakretno područje	2×110 stupanj
Mjerno područje po smjeru	0,8 mm
\varnothing stezne drške h_6	8 mm
Mjerna kugla \varnothing	2 mm
\varnothing kućišta	39 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	20 μm
Snaga mjerenja	0,3 N
Standard	Tvornička norma
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG
KalibriranjeMjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG

Pribor

Centrirni držač Tip	436512
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510
Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120