



## HOLEX Pro INOX VHM vretenasto glodalo HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202382 8
GTIN	4045197879608
Razred artikla	12X

### Opis

#### Izvedba:

HPC glodalo s **novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom** za **izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak narezivanja** u različitim INOX materijalima.

Može se koristiti pri **velikim brzinama narezivanja**, ujedno prikladno i za čelike od 1100 N/mm<sup>2</sup>.

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	7,7 mm
Ukupna duljina L	68 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Broj zubi Z	3
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø reza D <sub>c</sub>	8 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	30 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	24 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Kut spirale	35 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Serija	Pro Inox
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	215 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	135 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	75 m/min	M

Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima