

KERN**Platformске vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 300Lkg**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 479600 300L |
| GTIN | 4045761192096 |
| Razred artikla | 47D |

Opis

Izvedba:

- Čvrsta vaga za pakete.
- Jednostavno rukovanje putem četiri tipke.
- Zaslون s visinom brojki 25 mm može se udaljiti od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću 2 m dugačkog fleksibilnog kabla.
- Moguć mrežni i baterijski pogon. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|------------|
| Očitavanje | 100 g |
| Jedinica prikaza, širina | 215 mm |
| Dimenzija ploče za vaganje | 945×505 mm |
| Jedinica prikaza, visina | 50 mm |
| Jedinica prikaza, dubina | 110 mm |

| | |
|--|-------------------|
| Neto težina | 17 kg |
| Oznaka proizvođača | EOB |
| Mogućnost reduciranja | 100 g |
| maksimalno područje vaganja | 0 - 300 kg |
| Kalibriranje | Cijena na upit |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Broj sadržanih baterija | 6 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 |
| Visina znakova, jedinica prikaza | 25 mm |
| Vrsta proizvoda | Vaga za platformu |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|