

Garant

Držac za izradu utora, dugačka izvedba Ø DS 25 mm, od širine utora m: 4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290350 4
GTIN	4045197880932
Razred artikla	29K

Opis

Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

Tehnički opis

Vijak	290399 1
prikladno za širinu utora m	4 mm
prikladno za širinu utora m	5 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	10,71 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D_{min}	10,91 mm
Korisna duljina L_1	56 mm
Udaljenost vrha od osi	5,35 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø D_1	10 mm

Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L _s	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Pribor

Pričvrсни vijak tip 1	290399 1
-----------------------	----------