

## Garant

**Držac za izradu utora, dugačka izvedba Ø DS 32 mm, od širine utora m: 12mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290353 12
GTIN	4045197881052
Razred artikla	29K

### Opis

#### Pažnja:

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

#### Napomena:

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

### Tehnički opis

Korisna duljina L <sub>1</sub>	161 mm
Vijak	290399 3
prikladno za širinu utora m	12 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta D <sub>min</sub>	32,56 mm
Udaljenost vrha od osi	16,5 mm
Ø drške	32 mm
Nosač oštrica Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Unutarnje hlađenje	da
Duljina drške L <sub>s</sub>	100 mm

Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

---

**Pribor**

Pričvrсни vijak tip 3	290399 3
-----------------------	----------