

**Garant****Držac za izradu utora, standardni Ø DS 25 mm, od širine utora m: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290355 8
GTIN	4045197881137
Razred artikla	29K

**Opis****Pažnja:**

Uvijek primjenjujte minimalni Ø prije bušenja u skladu sa širinom utora (npr. za širinu utora od 14 mm = minimalni Ø prije bušenja je 38,22 mm).

**Napomena:**

- **Pojedinačne veličine držača prikladne su za različite širine utora. U tim slučajevima, ako je moguće, uvijek koristite optimalnu kombinaciju držača i umetka za rezanje (jednaka veličina) za maksimalnu stabilnost.**
- **Kod tokarilica bez Y osi koristite ekscentričnu čahuru br. 290391– 290393 za precizno podešavanje Y koordinate.**
- **Kod obradnih centara za provjeru usmjerenosti vretena koristite usmjerivač br. 290397 i mjerni sat.**

**Tehnički opis**

Korisna duljina $L_1$	68 mm
prikladno za širinu utora m	8 mm
Ø najmanjeg prethodnog provrta $D_{min}$	21,7 mm
Vijak	290399 2
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ø drške	25 mm
Nosač oštrica Ø $D_1$	20 mm
Unutarnje hlađenje	da

Duljina drške L <sub>s</sub>	90 mm
Drška	Kombinirana drška
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

---

**Pribor**

Pričvrtni vijak tip 2	290399 2
-----------------------	----------