

Garant**Nastavak za izradu utora bez tolerancije P9, TiN, za širinu utora m: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	290370 20
GTIN	4045197881656
Razred artikla	29L

Opis**Izvedba:**

S TiN prevlakom.

Prikladno za naknadno brušenje.

Upotreba:

Za izradu utora prema DIN 6885, DIN 138 i tvorničkim normama.

Za širinu utora s tolerancijom JS9 upotrijebite umetke za rezanje s tolerancijom H7.

Napomena:

- **Posebne veličine (širine utora) dostupne na upit.**
 - **Detaljne smjernice za upotrebu možete pronaći u našoj aplikaciji za ToolScout.**
- Od širine utora 16 mm nadalje obvezno su potrebna dva prolaza. Prvi prolaz treba biti cca polovice širine utora (npr. 10 mm kod širine utora od 18 mm).

Tehnički opis

Debljina oštrice b	18 mm
Dubina utora t	10 mm
Širina oštrice w	19,978 mm

za širinu utora m	20 mm
Rezni materijal	HSS
Prevlaka	TiN
za precizan dosjed	P9
Vrsta proizvoda	Alat za oblikovanje utora i profila

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno		
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno		
Aluminij > 10% Si	prikladno		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX < 900 N/mm ²	prikladno		
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Grafit, GFK, CFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

