

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo s velikim zaslonom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412717 150
GTIN	4059192002107
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Lako čitljiv LCD-zaslon izrazitog kontrasta s visinom brojeva 11 mm. Moderan, energetski učinkovit sustav mjerenja, trajanje rada oko 3 godine. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Lepane vodilice, mjerne su plohe najfinije lepane. S pravokutnim dubinomjerom.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	40 mm
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Standard	ISO 13385
Postojeći dubinomjer	da
Kalibriranje	A1
Trajanje rada	oko 3 godine
Očitavanje	mm / inča
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col

Mjerno područje	0 - 150 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------