



Aku. LED fluorescentna lampa za ispit., tip: STAR



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

LED akumulatorska radna svjetiljka s visokoučinkovitim LED diodama za veliki intenzitet svjetla i rasklopnim, rotacijskim kukama za vješanje i snažnim magnetom. **Praktična akumulatorska radna svjetiljka** i građevinski reflektor u jednoj kombiniranoj svjetiljki.

Fleksibilna drška s ugrađenim magnetom, pogodna za izravnu montažu na Scangrip stativ. Ugrađen Powerbank s USB utorom. Bez kuke za vješanje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na akumulator
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije	5,2 Ah

Napon baterije	3,7 V
Rasvjetno tijelo	LED modul
Jakost svjetlosti stupanj 2	500 lm
Jakost svjetlosti	1000 lm
Ukupna širina	103 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Ukupna duljina	156 mm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
Trajanje osvjetljenja	2,5 h
Težina	710 g
ATEX zona	nema
Oznaka proizvođača	STAR
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka