

Mitutoyo

Mjerna letva s apsolutnim sustavom, učinkovita dužina mjerenja L₀: 1000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	499240 1000
GTIN	4946368854274
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **S potpunim mjernim sustavom.**
- **Nakon uključivanja prikazuje se aktualnu poziciju, zbog toga otpada obilazak referentnih točaka kojim se troši vrijeme.**
- **Jednostavna montaža i instalacija.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za točno određivanje i pozicioniranje aksijalnog namještanja npr. na glodalicama, tokarilicama, stolovima za pozicioniranje ili mjernim uređajima. Prikladno i za preinaku alatnih strojeva na digitalni prikaz.

Napomena:

Koristi se samo u kombinaciji s indikatorom br 499356.

Tehnički opis

Točnost mjerenja (od 20 °)	7 μm
Razmak osi provrta L ₂	1178 mm
učinkovita dužina mjerenja L ₀	1000 mm
maksimalni put mjerne glave L ₁	1040 mm

Širina	22 mm
Duljina kabela	4,9 m
Ukupna duljina L ₃	1198 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Vrsta proizvoda	Mjerna letva

Pribor

Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 3	499356 3
Digitalni uređaj za prikaz broj prikazanih osi 2	499356 2