

Garant**Pločasto glodalo s navojem širina $a_p = 5$ mm, $\varnothing D: 50$ mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218542 50
GTIN	4045197849977
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Pločasto glodalo od specijalnog robusnog čelika za smanjenje vibracija.

Upotreba:

Za glodanje utora i žljebova. Može se koristiti za ravne ili neravne baze utora.

Napomena:

Može se nabaviti pločasto glodalo do $\varnothing D = 200$ mm.

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s oštricom br. **674252 vel. IP9**.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$	14 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	2
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SNHX
Ukupna duljina L_{ukupno}	35 mm

Ø reza D _c	50 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Duljina vijenca L ₁	15 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	4
Širina a _p	5 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnje hlađenje	ne
Izmjena alata	PowerCard
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SN.. 1103
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta proizvoda	Pločasto glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219949
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2