

**Turpija za skidanje srha, posebni rez za plastiku, duljina bez drške: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518300 150
GTIN	4009215088779
Razred artikla	56B

Opis**Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanja. **Specijalne turpije** izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One **osiguravaju velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Rez na 3 strane, tupi vrh.**

Tehnički opis

Presjek	16×3 mm
Duljina bez šarke	150 mm
Vrsta proizvoda	Turpija za odstranjivanje srha

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		

INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Plastična drška turpije ukupna duljina 90 mm	519510 90
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110