



Brusna ploča PREMIUM*** Focus, Ø pločexširina ploče: 178X7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560200 178X7
GTIN	9003172337593
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Posebna ploča za obradu lijeva. Kvalitetan cirkon korund i silicijev karbid omogućuju vrlo velike volumene odrezivanja pri malom pritisku kod rada, također se može koristiti za **lijev s ostacima čađe.**
Specifikacija: ZA24N-BFX.

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Širina vodilice	7 mm
maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹

Ø ploče	178 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Specifikacija	A24Q-BFX
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	Lijev
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		