

**Turpija za skidanje srha, posebni rez za plastiku, duljina bez drške: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	518300 200
GTIN	4009215088786
Razred artikla	56B

**Opis****Izvedba:**

Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Gotove turpije imaju idealan profil zuba koji je uvijek prilagođen vrsti turpije. Ove specijalne turpije garantiraju glatke površine nakon turpijanjanja. **Specijalne turpije** izrađuje se na preciznim automatiziranim strojevima. One **osiguravaju velik učinak turpijanjanja i dugu izdržljivost. Rez na 3 strane, tupi vrh.**

**Tehnički opis**

Duljina bez šarke	200 mm
Presjek	20x3,5 mm
Vrsta proizvoda	Turpija za odstranjivanje srha

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		

INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima

## Pribor

Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 120 mm	519600 120
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 100X25 mm	576000 100X25
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519550 110
Plastična drška turpije ukupna duljina 100 mm	519510 100
Ergonomska 2K drška turpije ukupna duljina 110 mm	519600 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 115X40 mm	576000 115X40
Plastična drška turpije ukupna duljina 110 mm	519510 110
Četka za turpije duljina vrha L3×-širina L1 80X20 mm	576000 80X20
Drška turpije od tvrdog drva ukupna duljina 120 mm	519400 120