



Brusna ploča PREMIUM*** „2 u 1“, Ø pločexširina ploče: 230X4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560100 230X4
GTIN	9003170054065
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Agresivna gruborezna brusna ploča (mali stupanj tvrdoće Q) za **univerzalnu primjenu na INOX-u i čeliku** s velikom volumenima odvajanja i dugim vijekom trajanja.

Specifikacija: A30Q-BFX.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Širina vodilice	4 mm
Ø bušenja	22,23 mm

Ø ploče	230 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A30Q-BFX
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		