

**Polirka WPO, tip: 72214950****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

- **Kontinuirano električka regulacija broja okretaja za optimalno korištenje primijenjenog alata.**
- **Sa steznim trnom, može se koristiti i kao alat za uzdužno poliranje.**
- **Maksimalna stabilnost pod opterećenjem preko cijelog područja brzine vrtnje.**
- **Blokada od samopokretanja nakon prekida dovoda struje.**

Dio isporuke:

FEIN kutna brusilica WPO 14-25E, dodatna ručka. 1 Transportni kovčeg, 1 držač (zakretni), štitnik, stezni trn za valjke za poliranje i valjke za poliranje s višestrukim utorom za klin (100 mm), elastični valjak, (100×100 mm, granulacija 60), lamelarni valjak od filca (100×100 mm, granulacija 180), brusni tanjur na čičak (Ø 115 mm, M14), 1 brusni filc s naborima u obliku valova 30×150 mm, stezni trn -50 mm, 10 brusnih filca s čičkom (Ø 115 mm fino).

Dodatni pribor:

Garnitura za normalnu obradu površina, br. 077718 vel. F, Garnitura za poliranje profila, br. 077718 vel. S, Garnitura za poliranje, br. 077718 vel. P, Garnitura za poliranje cijevi, br. 077718 vel. R.

Tehnički opis

Prihvat snaga	1200 W
---------------	--------

Oznaka proizvođača	WPO-početni set — plemeniti čelik
Težina	2,4 kg
Prihvat za alat	M14
maksimalni Ø alata za poliranje	250 mm
maksimalne vibracije prema EN	3,5 m/s ²
Raspon broja okretaja	900 - 2500 min ⁻¹
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje

Pribor

Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip S	077718 S
Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip F	077718 F
Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip R	077718 R