

**Mala rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA, Ø ploče: 75mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563050 75
GTIN	9003172992709
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Ekstra tanka **mala rezna ploča** za primjenu na **pneumatskim i električnim ravnim brusilicama**, idealna za rad na suženim radnim područjima. Koristi se u kombinaciji sa steznim trnom br. 563070.

Izvedba koja omogućava brzo i ravno rezanje bez srha.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Ekstra tanka **mala rezna ploča** za primjenu na **pneumatskim i električnim ravnim brusilicama**, idealna za rad na suženim radnim područjima.

Specifikacija:**A60R-BFXA.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Opis oblika	ravno
maksimalan broj okretaja	20300 min ⁻¹

Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	10 mm
Specifikacija	A60R-BFXA
Ø ploče	75 mm
za debljinu materijala	3 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Ravna brusilica
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

Pribor

Stezni trn za male rezne ploče prikladno za Ø bušenja 10 mm

563070 10