

3M**Brusna traka (A) 237AA Trizact™, 10×330 mm, granulacija: 600**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	558460 600
GTIN	2050001711564
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Piramidalne abrazivne čestice (A) baziraju se na točno raspoređenoj, trodimenzionalnoj strukturi najmanjih čestica aluminij-oksidnog minerala. Pri brušenju se stalno oslobađaju novi slojevi abrazivnih čestica – sve do tkiva najdonjeg sloja (X-tkivo).

Upotreba:

Za uljepšavanje i finiširanje. Za **konstantno dobre rezultate finog brušenja** na svim čelicima, krom-nikl-čelicima,
legurama kobalta, nikla i titana.

Napomena:

Druge granulacije, kvalitete i dimenzije isporučuju se na upit prema minimalnim količinama proizvođača. Ako prilikom narudžbe ne navedete željene parametre, uslijedit će isporuka standardnih kombinacija traka. Brusne trake za strojeve za satiniranje možete pronaći pod br. 568525 i dalje.

Tehnički opis

3M oznaka granulacije	A30
Granulacija	600

Seriya	237AA
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Širina brusne trake	10 mm
Duljina brusne trake	330 mm
Atribut imena proizvoda	10×330 mm
Oznaka proizvođača	237AA Trizact™
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32-38 m/s	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	20-25 m/s	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	32-38 m/s	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	25-30 m/s	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	20-25 m/s	H
INOX	prikladno	18-30 m/s	
Ti	prikladno	10-20 m/s	
GG(G)	prikladno	30-45 m/s	K
suho	prikladno		