



Sinusno ravnalo, Udaljenost sredina kotačića: 200 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	483000 200
GTIN	4045197210661
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Potpuno otvrdnjeno i precizno brušeno, s graničnikom na čeonj strani u svrhu osiguranja izratka protiv klizanja.

Upotreba:

Za točno ispitivanje i namještanje kutova pomoću etalona prema načelu sinusoide (za etalone vidjeti br. 480200 – 481310).

S time se isporučuje i tablica za preračunavanje stupnja/minuta u mm (npr. potrebno je da bi se dobio kut od 10° kladice visine od 17,365 mm položiti ispod kotača ravnala).

sve dijelove: kaljeno

Širina bez kotačića: 15 mm

Visina bez kotačića: 29,5 mm

Točnost razmaka kotura: $\pm 0,004$ mm

Paralelnost dosjedne površine prema dosjedu kotura: $\pm 0,0025$ mm

Tehnički opis

Visina bez kotačića	29,5 mm
Udaljenost sredina kotačića	200 mm
Širina bez kotačića	15 mm
Paralelnost dosjedne površine prema dosjedu kotura	$\pm 0,0025$ mm
Točnost razmaka kotura	$\pm 0,004$ mm
Standard	DIN 2273

sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Sinusno ravnalo
Usluge	
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940