



Habilis garnitura preciznih turpija 5-dijelna, ukupna duljina / švicarski rez: 215/00



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	527050 215/00
GTIN	613548056325
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Švicarske precizne turpije s maksimalnom točnošću oblika, preciznošću reznih oštrica, volumenom odrezivanja i vijekom trajanja. Oblici slični igličastim turpijama, ali sa **snažnom, kovanom** 4-kutnom odnosno 6-kutnom **držkom** i **pojačanim poprečnim presjekom**. **Nije potrebna drška.**

Upotreba:

Osobito prikladna za izradu alata i aklupa jer je tankog oblika sa šiljastim vrhom. **Habilis-precizne turpije** omogućuju **veći radni pritisak** nego igličaste turpije.

Dio isporuke:

Po 1 turpija br. 527060 / 7070 vel. 1, 3, 4, 5, 6 uključujući futrolu.

Tehnički opis

Ukupna duljina	215 mm
odgovara njemačkom rezu	1
Vrsta proizvoda	Precizna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
--	--------------	----------------	---------

Aluminij Mg	prikladno
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno
Čelik < 55 HRC	prikladno
Čelik < 60 HRC	prikladno
Čelik < 67 HRC	prikladno
INOX	prikladno
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima
GG(G)	prikladno
CuZn	prikladno
Plastika, GFK	prikladno
Drvo	prikladno
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima

Pribor

Habilis precizna turpijaukupna duljina 215 mm tip 6	527060 6
Habilis precizna turpijaukupna duljina 215 mm tip 3	527060 3
Habilis precizna turpijaukupna duljina 215 mm tip 5	527060 5
Habilis precizna turpijaukupna duljina 215 mm tip 1	527060 1
Habilis precizna turpijaukupna duljina 215 mm tip 4	527060 4