



Rezna ploča PREMIUM***, Ø ploče: 230mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	563300 230
GTIN	9003170359504
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Posebni tip visoke aksijalne stabilnosti i dugog vremena trajanja za rezanje **CrNi-čelika**; najbolji učinak i kod čelika.

Upotreba:

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničima s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:

A30R-BFXA.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže. Koristiti rezne ploče INOX s manjom brzinom rezanja.

Tehnički opis

Širina vodilice	2,5 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Opis oblika	ravno

Ø bušenja	22,23 mm
Specifikacija	A30R-BFXA
Ø ploče	230 mm
za debljinu materijala	7,5 - 12,5 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Par steznih prirubnica Ø prirubnice 76 mm	563990 76
---	-----------