

3M**Rezna ploča CUBITRON™ II EKSTRA TANKA, Ø ploče: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	563315 115
GTIN	5902658065057
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Iznimno visoka učinkovitost rezanja i vijek trajanja zahvaljujući **precizno oblikovanom keramičkom zrnu u proizvodima Cubitron™ II.**

Maksimalno praktična primjena zahvaljujući mekanom rezu koje ne iziskuje veliku snagu.

Upotreba:

Za brze, ravne rezove, s malim toplinskim opterećenjem i ugodnim, ergonomskim vođenjem reza.

Za rasijecanje na električnim i pneumatskim kutnim brusničama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, brzina rezanja v_c .

Specifikacija:**A60S-BF.****Napomena:**

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
Opis oblika	ravno

Širina vodilice	1 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Serija	Cubitron™ II
za debljinu materijala	3 - 5 mm
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	90 stupanj
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	čelik
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno