

Garant**TCMT 16T308, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T308 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje