




Precizna stega, širina čeljusti A: 15mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	494480 15
GTIN	4045197525406
Razred artikla	42L

Opis

Izvedba:

Precizna stega u tvrdo kromiranoj (mjed) odn. eloksiranoj (aluminij) izvedbi. Idealan za primjenu na manjim elementima, npr. na mikroskopima i profilnim projektorima ili s uređajima za mjerenje hrapavosti. Kutna preciznost 0,04mm, promjenjive stezne čeljusti od kaljenog nehrđajućeg čelika i plastike. Fiksne V čeljusti za cilindrične dijelove. Dodatna prizma i stezni utori na uzdužnim stranicama povećavaju mogućnosti primjene.

Tehnički opis

Materijal stege	mesing tvrdo kromirano
Ukupna visina c	15 mm
Ukupna duljina a	50 mm
maksimalni područje stezanja b	14,5 mm
Širina čeljusti A	15 mm
Visina čeljusti C	6 mm
Ukupna širina B	15 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolna stega

