

**DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WP
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Vrsta	PV720
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje