

Brus za čelik specijalni korund srednje / vrlo fino, duljina×širina: 125X50mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Razred artikla	56Z

Opis**Izvedba:**

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.

Plemeniti specijalni korund zrna 180 (srednje) s **dugim vijekom trajanja**. Druga strana od finog zrna 500 (vrlo fina), visokoučinkovita, **visoka površinska kvaliteta**.

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Posebno kamenje za poliranje te izjednačavanje je dostupno na upit.

Tehnički opis

Stupanj finoće	srednje / vrlo fino
Granulacija	180
Granulacija	500
širina	50 mm
Visina	20 mm
Duljina	125 mm
Vrsta proizvoda	Kamen za brušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		