

Garant
GARANT Master Steel PickPocket VHM glodalo HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 9mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202402 9
GTIN	4045197853677
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Za **grubo i fino glodanje**.
Sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala.
Do 1xD u puni komad **s najvišim vrijednostima posmaka** i vrlo mirnim radom.

Kutni radijusi usklađeni s DIN propisima za **utore s klinom**.

Prednost:

Optimizirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Tehnički opis

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Ø reza D_c	9 mm
Ukupna duljina L	66 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,06 mm
Duljina rezne oštrice L_s	10 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm
Ø drške D_s	10 mm
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Broj zubi Z	3
Drška	DIN 6535 HB s h6
Kut spirale	38 stupanj

Radius čela r_v	0,32 mm
Serija	Master Steel
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,4×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
GG(G)	prikladno	250 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno
Zrak	prikladno