



## Garnitura preciznih rebrastih turpija SH 2 = fino (13 kom)



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	528010
GTIN	2050001697646
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Neobrađeni materijal **švicarskih turpija za izradu preciznih turpija** brušen je i kovan od posebnog čelika, a proizvodi se uz pomoć preciznih strojeva s izrazito preciznim rezom ujednačenog volumena odrezivanja i dubine rezanja s tvrdoćom od **65 – 66 HRC**. Precizne rezne oštrice do vrha dokazuju kvalitetu ovih turpija za precizno turpijanje. Ovu turpiju za precizno turpijanje karakterizira maksimalna točnost oblika i velik volumen odrezivanja uz iznimnu otpornost na trošenje.

#### Upotreba:

Za precizan i lagani rad i kod vrlo tvrdih materijala, npr. u izradi alata i kalupa.

#### Dio isporuke:

U futrolji. Po 1 turpija br. 528050 oblika 911 – 985.

### Tehnički opis

Stupanj finoće	precizno
Švicarski rez	2
Broj rezova	38 cm
Ukupna duljina	150 mm

Broj pojedinačnih turpija	13
Vrsta proizvoda	Precizna rebrasta turpija

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		

### Pribor

Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 917	528050 917
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 916	528050 916
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 981	528050 981
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 974	528050 974
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 964	528050 964
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 984	528050 984

Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 952	528050 952
Futrola za turpije broj pretinaca 13	528510 13
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 911	528050 911
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 965	528050 965
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 930	528050 930
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 942	528050 942
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 985	528050 985
Precizna rebrasta turpija, finaduljina 150 mm tip 914	528050 914