

**Garant****Roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: A0820****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik cilindar (ZYA), bez čeonog nazubljenja.**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Oblik	A0820
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Opis oblika	cilindar bez čeonog ozubljenja
Ukupna duljina	60 mm
Ø glave	8 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		