

Garant**Roto glodalo Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM, tip: C1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Duljina drške 200 mm (produživa).

Drška Ø 6 mm. **Oblik C valjkasti oblik** (WRC).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Stroj uključiti tek nakon umetanja roto glodala u obradak.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Valjkasto okruglo (WRC)

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 25 mm

Ukupna duljina: 225 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Oblik	Valjkasto obli
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Ukupna duljina	225 mm
Ø glave	12 mm

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
Uni	prikladno		