

**Roto glodalo (obloženo) Z4 – fino, križno ozubljen, HM TiAlN, tip: D0807****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 540560 D0807 |
| GTIN | 4027497275083 |
| Razred artikla | 56L |

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

LUKAS roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Dodatna prevlaka od TiAlN-a za povećani vijek trajanja i toplinsku čvrstoću.

Za velika termička i mehanička opterećenja (Heavy Duty). **Oblik kugle** (KUD).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kratka oznaka ozubljenja | Z4 |
| Stupanj finoće ozubljenja | precizno |
| Ø glave | 8 mm |
| Opis oblika | Kugla |
| Ukupna duljina | 47 mm |
| Oblik | D0807 |
| Vrsta ozubljenja | križno nazubljen |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 7 mm |

| | |
|-----------------|---------------|
| Serijski broj | Ozubljenje Z4 |
| Rezni materijal | HM TiAlN |
| Prevlaka | TiAlN |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |