



## Kliješta za montažu, dugačka izvedba, pod kutem od 45°, ukupna duljina: 280mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	713780 280
GTIN	4003773079422
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Omogućuje siguran hvat, držanje i navođenje manjih bakrenih cijevi, vijaka i kabela te drugih okruglih dijelova kroz glodane utore s glatkom površinom. Fosfatirana kliješta, glava polirana, ručice prevučene plastikom.

#### Upotreba:

Prikladno za radove prihvata, podešavanja i montaže na teško dostupnim mjestima zahvaljujući uskoj, vrlo dugačkom konstrukciji.

#### Standard:

**DIN ISO 5743**

#### Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

### Tehnički opis

Duljina čeljusti	70 mm
ukupna duljina	280 mm
Težina	235 g
Oblik otvora ključa	ovalno šiljasti
Standard	DIN ISO 5743
Izvedba čeljusti	pod kutom od 45°, s unutarnjim ozubljenjem
Drška	presvučeno plastikom

Materijal	Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i otvrdnjen uljem
Površina	fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Vrsta proizvoda	Zahvatna kliješta