

HOLEX**Unutarnji tokarski nož desni slično DIN 4973 (ISO 8), M20, kvadratna drška: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	296330 12
GTIN	4045197884787
Razred artikla	22E

Opis**Izvedba:**

Opremljen dijamantom brušenim reznim pločicama od tvrdog metala.

Upotreba:

P20/K25 za obradu čelika i lijeva.

M20 za obradu INOX čelika.

Pažnja:

Kod grubih i prekinutih rezova trebalo bi obvezno naoštрити oštricu borkarbidnim ručnim alatom za brušenje (br. 558812).

Tehnički opis

za provrte od Ø	21 mm
Kvadratna drška	12 mm
Ukupna duljina	180 mm
Rezni materijal	M20
Vrsta proizvoda	Tokarsko dlijeto