

KERN**Platformske vage, tip EOB, maks. područje vaganja: 60Lkg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479600 60L
GTIN	4045761085619
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Čvrsta vaga za pakete.
- Jednostavno rukovanje putem četiri tipke.
- Zaslون s visinom brojki 25 mm može se udaljiti od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću 2 m dugačkog fleksibilnog kabla.
- Moguć mrežni i baterijski pogon. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter i zidni držač za zaslon.

Dodatni pribor:

6 komada baterija br. 081561 vel. LR6, stativ za prikaznu jedinicu na upit.

Tehnički opis

Neto težina	12 kg
Kalibriranje	Cijena na upit
Jedinica prikaza, širina	215 mm
Jedinica prikaza, visina	50 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 60 kg

Očitavanje	20 g
Mogućnost reduciranja	20 g
Jedinica prikaza, dubina	110 mm
Dimenzija ploče za vaganje	550×550 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Broj sadržanih baterija	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR6
Visina znakova, jedinica prikaza	25 mm
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 100 kg	027700 100
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------