

**KERN****Sustav brojenja, tip CCS, maks. područje vaganja: 60kg**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479542 60
GTIN	4045761153288
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Točna vaga za brojanje s automatskim referentnim optimiranjem (postepeno povećava prosječnu vrijednost težine dijela).**
- **Ciljani broj komada odn. ciljana masa može se programirati s akustičnim signalom.**
- **Memorija za zbrajanje za ukupnu masu jednakih dijelova prema ukupnom komadu i ukupnoj masi.**
- **Moguć odabir referentnih brojeva komada ili referentne mase.**
- **Moguć mrežni i baterijski pogon.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanje točnosti (etalon koji je potreban dobije se na upit).**
- **Prebacivanje prikaza s komada na masu.**

**Sustav brojanja** sastoji se od **referentne vage i vage za mjerenje količine (vaga s platformom)** sa spojnim kabelom od 2,0 m.

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac za referentnu vagu.

### Dodatni pribor:

Ugrađena baterija, signalna svjetiljka na upit.

### Napomena:

Za kalibriranje odaberite oba ponuđena položaja jer se i referentna vaga i vaga za mjerenje količine (platformska vaga) moraju kalibrirati.

## Tehnički opis

Vrijeme prijelazne pojave	2 s
Dubina	350 mm
Industrijska vaga, dubina	400 mm
maksimalno područje vaganja	0 - 60 kg
Minimalna težina po komadu	1 g
širina	320 mm
Linearnost	±0,2 g
Industrijska vaga, širina	500 mm
Industrijska vaga, visina	137 mm
Mogućnost reduciranja	0,1 g
Očitavanje	0,1 g
Neto težina	13 kg
Visina	125 mm
Dimenzija ploče za vaganje	294×225 mm
Očitavanje vage za komade	2 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Vaga za brojenje