



## Tool24 PickOne – Slave sustav, Ukupan broj pretinaca: 160



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	979220 160
GTIN	4045197886101
Razred artikla	9SA

### Opis

#### Izvedba:

Sustav izdavanja alata s inovativnim sustavom bubnja kao jamstvo osiguranog pojedinačnog uzimanja artikala. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Buban Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinaca kao standardna konfiguracija te se s nosivošću od preko 1000 kg koristi specijalno u industrijskoj branši. Fleksibilan raspored ekrana zahvaljujući rupicama, obostrano ugrađenima.

Master sustav može po želji biti dalje proširen slave sustavima i kombiniran sa svim Tool24 varijantama hardvera. Maksimalna veličina pretinaca, idealno za izdavanje velikih artikala npr. brusnih ploča, zaštitnih naočala.

#### Lakiranje:

Svijetlo siva pročelja RAL 7035, korpus signalno plavi RAL 5005 **presvučeno prahom.**

#### Napomena:

Buban sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.

Podaci o težini bez PC-a i zaslona.

Nosivost kućišta ormara, unutarinja: 1000 kg

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9 mm

Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Visina: 2000 mm

širina: 1080 mm  
Dubina: 875 mm  
Broj pretinaca D: 160  
Težina: 275 kg

## Tehnički opis

Visina	2000 mm
Dubina	875 mm
Težina	275 kg
širina	1080 mm
Broj pretinaca D	160
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003