

**Dijamantni brusni disk PREMIUM*** za kamen, Ø ploče: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569640 100
GTIN	9003173565698
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Robusna, uska čelična ploča sa zalemljenim dijamantnim segmentima, uležištenim u specijalnom materijalu. Velik **učinak odvajanja, ekstremno dugi vijek trajanja i rad s malo vibracija** (čiste površine), za suho brušenje.

Upotreba:

Za brušenje, poravnavanje, poliranje kamena i betona na kutnim brusilicama. Optimalan broj okretaja 10000 - 12000 min⁻¹. Maksimalni broj okretaja 15000 min⁻¹.

Materijal:

Namijenjeno za beton.

Tehnički opis

Tijelo ručki	Čelični tanjur
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	plosnato
Ø ploče	100 mm

Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Pogonski stroj	Kutna brusilica
preporučeni broj okretaja	10000 - 12000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur