



Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** Fast Cut, Ø ploče: 230mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	569730 230
GTIN	9003174758006
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Dobra rezljivost za kratko vrijeme rezanja, smanjeno opterećenje stroja i čisti rez. Zaštićeno od pregrijavanja. **Iznimno uske**, širina prevlake **1,2 mm** (Ø 115/125) i **1,9 mm** (Ø 180/230).

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Materijal:

Optimizirano za: betonske blokove, granit, gnajs, porfir, opločnike.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
brusna prevlaka, širina	1,9 mm
Ø ploče	230 mm
maksimalan broj okretaja	6600 min ⁻¹
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča