


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka Naizmjenično pletenje, INOX žica 0,50 mm, Četka Ø D1×Ø rupe d1 / navoj M: 115X22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Savijena okrugla četka s glatkom žicom 0,50 mm, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu.

Izrazito agresivno četkanje uz istovremenu veliku otpornost na trošenje.

Upotreba:

Naizmjenično pleteno (desno/lijevo) za povećanu agresivnost kod teških radova četkanja. Jako prikladno za miran rad na kutovima i rubovima.

Za teške radove četkanja kao npr. za skidanje taloga, skidanje korodiranih slojeva, hrapavosti, čišćenje metalnih dijelova, kao i za čišćenje ploča od oplata.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	24 mm
Ø četke D ₁	115 mm
Debljina svornjaka	0,5 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹

Broj tučaka	20
Širina završetka L ₁	14 mm
Ø bušenja d ₁	22 mm
Materijal opreme	INOX žica
Vrsta proizvoda	Okrugla četka