

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoredna okrugla četka mikroabrazivno, 0,6 mm, SiC 120, Četka Ø  
D1×širina četke: 100X12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

**Jednoredne četke** s valovitim materijalom.

**Upotreba:**

Za grubu obradu, čišćenje, skidanje korodiranih slojeva, taloga itd. Jednoredne četke moguće je koristiti u sklopu te se tako postiže proizvoljna širina. Za individualnu primjenu na brusilicama.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	8000 min <sup>-1</sup>
Duljina obruba H <sub>1</sub>	21 mm
Ø rupe s mogućnosti bušenja do	20 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	100 mm
Širina četke	12 mm
Ø bušenja d <sub>1</sub>	12 mm

Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC), natopljeno
Materijal opreme	mikroabrazivan, brusni najlon
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Debljina svornjaka	0,6 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka