

**Kliješta za rezanje, neizolirana, s ručkama, cijela duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	725245 160
GTIN	4045197887467
Razred artikla	72B

Opis**Izvedba:**

Uski oblik s induktivno kaljenim oštricama (otprilike 62 HRC).
Kliješta sjajno brušena, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	2,8 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	2 mm
ukupna duljina	160 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	kovan i kaljen u ulju
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	neobrađen
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

