



## Strojni ureznik vrlo dugačko HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, S: M12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131762 M12
GTIN	4045197854261
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

**Sa zasijecanjem** i ekstra dugom drškom.

≤ **M10**: drška **u skladu s DIN 371**;

≥ **M12**: drška **u skladu s DIN 376**.

TiCN prevlaka, kada se zahtijevaju velika tvrdoća i žilavost.

#### Prednost:

Izrazito prikladno **za narezivanje navoja na teško dostupnim mjestima**.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: Tvornička norma

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina  $L_{\text{ukupno}}$ : 220 mm

Ø drške: 9 mm

Kvadratna drška: 7 mm

Ø jezgrene rupe: 10,2 mm

### Tehnički opis

Ø drške	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Ø navoja	12 mm
Rezni materijal	HSS E PM
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	220 mm
Nagib navoja	1,75 mm

Standard	Tvornička norma
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Kvadratna drška	7 mm
Ø jezgre rupe	10,2 mm
Kut narezivanja	50 stupanj
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	TiCN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo