

Garant**VHM vretenasto glodalo HPC / TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203023 12
GTIN	4045197857804
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Drška **slično DIN 6535 HB.****Napomena:****Zamjenski proizvod za br. 203018.****Tehnički opis**

Posmak f_z za obodno glodanje u INOX-u $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L_s	51 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Ø reza D_c	12 mm
Ø drške D_s	12 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Broj zubi Z	4
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	38 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,04xD
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	195 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	145 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	95 m/min	H
TOOLOX 44	prikladno	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima